


Jordingsskinne




Une liaison appropriée est essentielle pour créer un plan équipotentiel entre les terres de service et les équipements en cas de défaillance et de conditions transitoires. Ce plan équipotentiel confère un différentiel proche de zéro et permet de protéger les personnes et les équipements au cours de ces événements. La barre de mise à la terre est le produit de liaison le plus utilisé de nos jours.

SERTIFISERINGER



DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Sørger for et praktisk, enkelt punkt for jording og kobling

Ledere sveises til klemmen ved bruk av en nVent ERICO Cadweld eksoterm forbindelse eller festes mekanisk ved bruk av kabelsko

Samleskinnene kan designes og produseres iht. kundens spesifikasjoner

SPESIFIKASJONER

Samleskinnekonfigurasjon: Buskbar, isolatorer og braketter

Materiale: Kobber

Table 1/2

Katalognummer	Hullmønster	Montering hullstørrelse	Lengde	Bredde	Tykkelse	Tinn-belegg
EGBA14206EET	EE	11.1mm	152mm	51 mm	6.4 mm	Ja
EGBA14212EET	EE	11.1mm	305mm	51 mm	6.4 mm	Ja
EGBA14215EET	EE	11.1mm	381mm	51 mm	6.4 mm	Ja
EGBA14215JJ	JJ	11.1mm	381mm	51 mm	6.4 mm	Nei
EGBA14216HH	HH	11.1mm	406mm	51 mm	6.4 mm	Nei
EGBA14220DGT	DG	11.1mm	508mm	51 mm	6.4 mm	Ja
EGBA14224EET	EE	11.1mm	610mm	51 mm	6.4 mm	Ja
EGBA14224GGT	GG	11.1mm	610mm	51 mm	6.4 mm	Ja
EGBA14424MM	MM	11.1mm	610mm	102 mm	6.4 mm	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Piggtråd inkludert
EGBA14206EET	Nei
EGBA14212EET	Nei
EGBA14215EET	Nei
EGBA14215JJ	Nei
EGBA14216HH	Nei
EGBA14220DGT	Nei
EGBA14224EET	Nei

Katalognummer	Piggråd inkludert
EGBA14224GGT	Nei
EGBA14424MM	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Diagrammene er representative for hullmønsteret. Antall hull er avhengig av lengden på jordingssamleskinnen.

Ekstra konfigurasjoner er tilgjengelig som spesialbestilling. Vær oppmerksom på at spesialbestillinger kan medføre ekstra leveringstid.

EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K		
EGB	ERICO-jordingssamleskinnebetegnelse	
A	Konfigurasjon	A: Samleskinne, Isolatorer og braketter B: Samleskinne og Braketter C: Kun samleskinne D: Samleskinne og Isolatorer
14	Tykkelse (")	14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4	Bredde (")	
12	Lengde (")	Avrundet til nærmeste tomme, 144" maks
CC	Hullstørrelse og -plasseringer	Diagrammer er representative for hullmønsteret. Antall hull er avhengig av lengden på jordingsskinnen.
T*	Fortinnet	
1T*	ERICO-kabelkode	1K: #4 Sol. tinn · 1T #2 Sol. tinn 2C: 1/0 · 2G 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K*	Lengde kabel opp fra topp jordspyd/topphylse (')	A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16 P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38

* Tom hvis ingen

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE