

Krympeisolasjon, rett



FUNKSJONER

Krymperør for isolerende koblinger

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Materiale	Farge	Lederstørrelse, UL	Krympeforhold	Utvidet diameter	Gjenopprettet diameter
A130AE	Polyolefin	Svart	0.35" - 0.94"	4:1	33.27 mm Min	8 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Lengde (L)	Diameter (Ø)	Dielektrisk styrke	Temperatur
A130AE	1219.2mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Gjenvunnet diameter refererer til den endelige innvendige diameteren i slangen etter at slangen er fullstendig krympet eller gjenvunnet ved forsiktig bruk av varme. En maksimumsverdi er angitt for å sikre at slangen sitter tett rundt gjenstanden som skal dekkes.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE