

Kontrollhus, betong



FUNKSJONER

Betongdesign for høyere nominell last

Kan leveres med en sentral løftecrok

Jevntsittende lokk med flat overflate minimerer skliing

Egner seg for de fleste jordings- og lynavledningsoppgaver

Basen er designet for å akseptere 545140 jordsamleskinne for inspeksjonshus

Firkantet form

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Farge	Samsvarer med	Høyde (H)	Lengde (L)
IP900C	103450	Betong	Grå	EN IEC 62561-5:2017 klasse Heavy Duty 30 kN	160 mm	320mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Vekt på enhet
IP900C	103450	320 mm	25.9 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE