


Hotell i nærheten av InterSystem Bonding Termination Bar



L'InterSystem Bonding Termination (IBTB), qui fait partie de la gamme nVent ERICO des produits Installations de protection électrique, a été conçu pour répondre aux exigences de l'Article 250.94 du NEC® 2008 « Liaisons à d'autres systèmes ». L'IBTB est installé près de la base du compteur ou des équipements d'entrée du service ; il constitue en outre un moyen pratique d'interconnecter et de raccorder des conducteurs de terre depuis les téléphones, CATV ou les antennes de radio et de télévision. L'IBTB comprend un matériel de montage résistant à la corrosion en acier inoxydable ; par ailleurs, il est facilement accessible pour un raccordement et une inspection. La borne de connexion amovible (N°6-N°2 AWG ou 16-35 mm²) permet une installation facile du conducteur de l'électrode de mise à la terre sur une longueur continue, dans la mesure du possible. La base polymère et le logement sont résistants aux impacts, stabilisés pour les UV et sont conformes aux exigences d'UL® en matière de performance météorologiques.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sammenkobler og terminerer jordledninger fra telefon, CATV, radio- og TV-antenner

Ideell for boliger og små kommersielle bruksområder

Tilfredsstiller kravene i 2008 NEC® paragraf 250,94

Plass til fem tilkoblinger for lederstørrelse nr. 14 massiv – #6 flertrådet (1,5 – 25 mm²)

Plass til en tilkobling for lederstørrelse nr. 6 massiv – #2 flertrådet (16 – 35 mm²)

Hel montasjeplate sørger for enkel installasjon


Inkluderer festemidler

Kobles til jordelektrodelederen – er ikke avhengig av en koblingsforbindelse til målerplaten

SPESIFIKASJONER

Table 1/1				
Katalognummer	Materiale	Dybde (D)	Lengde (L)	Bredde (W)
IBTB	Bronse	36mm	102mm	51 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE