

ISONV Isolerte nedledere for Lyn



ISONV isolerte ledleder er en spesialprodusert nedleder for Lynvern, som kan tåle impuls belastninger opp til 200 kA, ISONV kabelen er testet og kontrollert for ulike lengder og belastninger. Den ytre isolasjonen er halvledende og opptrer som potensialutjevning ved Lynutladninger.

FUNKSJONER

Sørger for beskyttelse av utstyr ved lynutledning og lysbuen, ved å sørge for en isolert avstand til jord via en tilpasset separasjonsavstand

Sluttmontasje med ulike bestilte montasje sett

SPESIFIKASJONER

Impulsstrøm (Iimp): 200kA 10/350 µs

Samsvarer med: IEC® TS 62561-8

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Avstand for tilsvarende separasjon	Tverrsnitt	Diameter	Installasjonstemperatur	Driftstemperatur
ISONV50	Copper, Polyetylen	50cm	35mm ²	22 mm	-20 to 50 °C	-40 to 90 °C
ISONV70	Copper, Polyetylen	70cm	35mm ²	24 mm	-20 to 50 °C	-40 to 90 °C

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Tilgjengelig i 1 m trinnvis økning, opptil 1 000 m.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE