


Felles Bond mold par bare, signal



FUNKSJONER

Par med utskiftingsformer utformet for installasjon av laskejording til skinnehodet

Kobling gjøres innen skjøteplatens omfang

SPESIFIKASJONER

Materiale: Grafitt

Table 1/1

Katalognummer	Skinnetype	Festterminalstørrelse	Produkt	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil
SBM456	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-TOMMERS XS	Mold og mold rengjøring verktøy	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-TOMMERS XS	Bare mold	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-tommers flik	Mold og mold rengjøring verktøy	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838M	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-tommers flik	Bare mold	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	Mold og mold rengjøring verktøy	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Katalognummer	Skinnetype	Festterminalstil	Produkt	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil
SBS5839M	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	Bare mold	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Head-Free Rail	Hodet fritt	Mold og mold rengjøring verktøy	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Head-Free Rail	Hodet fritt	Bare mold	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Head-Free Rail	Hodet fritt	Mold og mold rengjøring verktøy	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Head-Free Rail	Hodet fritt	Bare mold	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	Mold og mold rengjøring verktøy	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	Bare mold	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	Bare mold	# 1 konsentrisk	8.43mm	T7

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE