


Joint Bond T6 komplett Welder pair, signal



FUNKSJONER

Fullstendig sveisermontering gir en bekvem metode for å feste laskejording til skinneshodet, på tvers av skjøten

Kobling gjøres innen laskens omfang

Inkluderer formrengjører

SPESIFIKASJONER

Jernbanetype: 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Bond Terminal stil	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Bindelengde
SBHFT6A		Steel, Graphite, Termoplast	Hodet fritt	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBHFT6C		Steel, Graphite, Termoplast	Hodet fritt	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBHFT6D		Steel, Graphite, Termoplast	Hodet fritt	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBTBT6A		Steel, Graphite, Termoplast	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBTBT6C		Steel, Graphite, Termoplast	3/4-tommers flik	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	190.5mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Bond Terminal stil	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Bindelengde
SBTBT6D	715408	Steel, Graphite, Termoplast	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBXST6A		Steel, Graphite, Termoplast	3/4-TOMMERS XS	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBXST6C	165570	Steel, Graphite, Termoplast	3/4-TOMMERS XS	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBXST6D		Steel, Graphite, Termoplast	3/4-TOMMERS XS	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBST6X2	222628	Steel, Graphite, Termoplast	1-tommers arkfane	35 mm ² Ropelay	7.75mm	177.8mm
SBHFT6B		Steel, Graphite, Termoplast	Hodet fritt	5/16-tommers Bondstrand	7.95mm	177.8mm
SBTBT6B		Steel, Graphite, Termoplast	1-tommers arkfane	5/16-tommers Bondstrand	0.79mm	177.8mm
SBTBT6E		Steel, Graphite, Termoplast	1-tommers arkfane	5/16-tommers Bondstrand	0.79mm	247.7mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Sveiserstil
SBHFT6A		T6
SBHFT6C		T6
SBHFT6D		T6
SBTBT6A		T6
SBTBT6C		T6
SBTBT6D	715408	T6
SBXST6A		T6
SBXST6C	165570	T6

Katalognummer	Artikkelnummer	Sveiserstil
SBXST6D		T6
SBST6X2	222628	T6
SBHFT6B		T6
SBTBT6B		T6
SBTBT6E		T6

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE