

Felles Bond T6 mold Welder Frame Assembly, signal



FUNKSJONER

Ekstra sveiserammenhet for T6 skjøtejordings sveisere

Inkluderer ramme med formlokk, formhåndtak, formrengjører og flinttenner

SPESIFIKASJONER

Jernbanetype: 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Bond Terminal stil	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil
SBXST6AX		Graphite, Steel, Termoplast	XS	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6
SBXST6CX		Graphite, Steel, Termoplast	XS	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T6
SBXT6CE	161120	Graphite, Steel, Termoplast	W	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T6

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE