

Skjøtejording T7 komplett sveisepar, signal



FUNKSJONER

Fullstendig sveisermontering gir en bekvem metode for å feste laskejording til skinnhodet, på tvers av skjøten

Kobling gjøres innen laskens omfang

Inkluderer formrengjørere og flinttenner

SPESIFIKASJONER

Skinnetype: T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Festterminalstil	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil
SBHFT7E	Stål, Graphite	Hodefri	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	Stål, Graphite	Hodefri	5/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	Stål, Graphite	3/4-tommers tapp	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7G	Stål, Graphite	1-tommers tapp	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7
SBXST7D	Stål, Graphite	3/4-tommers XS	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T7

Katalognummer	Materiale	Festterminalstil	Lederstørrelse	Leder ytre diameter,nominell	Sveiserstil
SBTBT7B	Stål, Graphite	1-tommers tapp	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	T7

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE