

Felles Bond T9 komplett Welder, Power



FUNKSJONER

Fullstendig sveisermontering gir en bekvem metode for å feste laskejording til skinnhodet, på tvers av skjøten

Kobling gjøres innen skjøteplatens omfang

Inkluderer formrengjørere og flinttenner

SPESIFIKASJONER

Jernbanetype: 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner

Bond Terminal stil: C.

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Orientering
PBCT92WRH	Graphite, Steel, Termoplast	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Høyre hånd
PBCT92WLH	Graphite, Steel, Termoplast	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Venstre hånd

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE