

Lightning Card



FUNKSJONER

Ideell for bruk på land- og sjøbaserte vindturbiner

Unike serienumre kan forbinde data med spesifikt sted og installasjonstid

Standard CR80 kredittkortstørrelse med HiCo-magnetbånd

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Rullegrense	Temperatur	Høyde	Bredde
WTBLC10	6 - 300 kA 10/350 μ s	-30 to 80 °C	54 mm	85.6 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kortene kalibreres for å måle strømmen i en 10 mm (0,39") sirkelleder. En korreksjonsfaktor kan legges til for kortavlesning for å kompensere for alternative ledergeometrier.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE