



Kabelsko eller samleskinne til stål



nVent ERICO Cadweld-grafittformer er utviklet og konstruert for tusenvis av tilkoblingsstiler og lederkombinasjoner.

DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Danner en permanent lav-motstandskobling

Gir et molekylært feste

nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen

Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde

Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger

Koblinger kan inspiseres visuelt

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Støpeformserie	Størrelse på punkt/samleskinne	Kobler til
BWCAF		BW	1/16" x 1 1/4"	Ståloverflate
BWDJH		BW	1/2" x 2"	Ståloverflate

Katalognummer	Artikkelnummer	Støpeformserie	Størrelse på punkt/samleskinne	Kobler til
HLCEG		HL	1/4" x 1 1/2"	Ståloverflate
BWCEF		BW	1/4" x 1 1/4"	Ståloverflate
CGCEF		CG	1/4" x 1 1/4"	Ståloverflate
CGDEH		CG	1/4" x 2"	Ståloverflate
DFFEHLH		DF	1/4" x 2"	Ståloverflate
CCCEH		CC	1/4-tommers x 2-tommers og bredere	Ståloverflate
CFDEHRH		CF	1/4-tommers x 2-tommers og bredere	Ståloverflate
CGKEM		CG	1/4" x 4"	Ståloverflate
BWCCG		BW	1/8" x 1 1/2"	Ståloverflate
BWCBK	240268	BW	2 mm x 30 mm	Ståloverflate
CCCBK		CC	2 mm x 30 mm	Ståloverflate
CGCBK		CG	2 mm x 30 mm	Ståloverflate
CHCBK		CH	2 mm x 30 mm	Ståloverflate
BWCCAJ	221730	BW	3 mm x 25 mm	Ståloverflate
BWCCAM		BW	3 mm x 50 mm	Ståloverflate
CHCDG		CH	3/16-tommers x 1 1/2-tommers og bredere	Ståloverflate
BWCDE		BW	3/16" x 1"	Ståloverflate
CFCDELH		CF	3/16" x 1"	Ståloverflate

Katalognummer	Artikkelnummer	Støpeformserie	Størrelse på punkt/samleskinne	Kobler til
CGCDE		CG	3/16" x 1"	Ståloverflate
BWCDG		BW	3/16" x 1/2"	Ståloverflate
BWCEAL	223701	BW	4 mm x 40 mm	Ståloverflate
CGCEAL		CG	4 mm x 40 mm	Ståloverflate
CGCFAK	240391	CG	5 mm x 30 mm	Ståloverflate
BWCFAL		BW	5 mm x 40 mm	Ståloverflate
CHCPAJ		CH	6 x 25 mm og bredere	Ståloverflate
CHCPAL		CH	6 x 40 mm og bredere	Ståloverflate
BWDPAM		BW	6 mm x 50 mm	Ståloverflate

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For anvendelse i f.eks. et datamaskinsrom, en tunnel eller andre områder med lite ventilasjon, spesifiseres en røykfri nVent ERICO Cadweld EXOLON-støpeform. Legg til en XL-prefiks til standard støpeformdelenummeret ved bestilling (for eksempel blir TAC2Q2Q til XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

En testsveising bør gjøres for å sjekke muligheten for å brenne gjennom på tynne deler, og for å fastslå ugunstige metallurgiske effekter.

XX-X-XX-L-M-W		
XX	Sveiseform gruppering	
X	Prisnøkkel	
XX	Kabelsko av metallbånd	
L*	Delbar digel	.
M*	Kun sveiseform	
W*	Foringsplater	.

* Tom hvis ingen

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE