

Mastbrakett, X-form



FUNKSJONER

For skjøting av Lynoppfanger del til Lynoppfanger del, eller montasje av rør til Lynoppfanger

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Dybde (D)	Bredde (W)
ACF2GS	103100	Stål	28 - 50 mm	28 - 50 mm	40.5mm	121 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Vekt på enhet
ACF2GS	103100	1.4 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Diameter 1 og diameter 2, maksimal kombinert diameter er 80 mm (3,15 ").

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE