

Universal jordingsklemme



FUNKSJONER

Krysskobling for rund til rund-, rund til bånd- og bånd til bånd-koblinger


SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Lederstørrelse	Båndstørrelse	Dybde (D)
CCS-308	545170	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		8 mm flertrådet, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm
CCG308	545180	Stål	Varmegalvaniser t	8 mm flertrådet, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 3.5 mm	56mm
CCFR308	545270	Messing		8 mm flertrådet, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Enhetsvekt
CCS-308	545170	56 mm	0.15 kg
CCG308	545180	56 mm	0.15 kg
CCFR308	545270	56 mm	0.15 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE