

Universal jordingsklemme, galvanisert stål



FUNKSJONER

Universal jordingsklemme tillater tilkobling av runde ledere, flate ledere, eller armeringsjern

Koblingsplater kan roteres, og tillate koblinger ved forskjellige vinkler

SPESIFIKASJONER

Table 1/3


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Lederstørrelse	Båndstørrelse	Bindetrådstørrelse, metrisk
CPD2440	101100	Stål	Elektrogalvanisert	50 mm ² flertrådet, 2/0 Solid	40 x 5 mm maks.	20 mm Max

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Bredde (W)
CPD2440	101100	#7 Max	20M Max	83 mm	30 mm	60 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Dreiemoment (TQ)	Samsvarer med
CPD2440	101100	35 N·m	IEC® EN 62561-1:2017 klasse H



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE