


Universal jordingsklemme, rustfritt stål



FUNKSJONER

Praktisk flerbruksklemme utviklet for å huse runde ledere, flate ledere, jordspyd og armeringsjern

Rustfritt stål-materiale med indre plate muliggjør kompatibilitet mellom de fleste ulike metaller

SPESIFIKASJONER

Table 1/3


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Lederstørrelse	Båndstørrelse	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)
MPSC404SS	120319	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	35 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded, #2 flertrådet – 1/0 fast	40 x 4 mm maks.	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Lengde (L)	Bredde (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 – #6	15M – 20M	65mm	65 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Dreiemoment (TQ)	Samsvarer med
MPSC404SS	120319	23 N·m	IEC® EN 62561-1



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE