


Universal jordingsklemme, rustfritt stål



FUNKSJONER

Krysskobling for rund til rund-, rund til bånd- og bånd til bånd-koblinger

Rustfritt stål-materiale med indre plate muliggjør kompatibilitet mellom de fleste ulike metaller

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Samsvarer med	Lederstørrelse	Båndstørrelse	Dreiemoment
MPSC404SSA	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	IEC® EN 62561-1	8 mm Solid - 10 mm Solid, 35 mm ² flertrådet – 50 mm ² flertrådet	40 x 4 mm maks.	23 N·m

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE