


# Uisolert massiv leder



## FUNKSJONER

Solid kabel for en rekke bruksområder

Praktisk tilgjengelig i mindre spolestørrelser

LPA- og LPC-deler brukes til avledere i systemer for overspenningsvern eller jordingsanvendelser

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Materiale                            | Overflate        | Lederstørrelse | Tverrsnitt          | Diameter (Ø) |
|---------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|
| ASC0850       | 711530         | Aluminium                            | Uisolert         | 8 mm fast      | 50.3mm <sup>2</sup> | 8 mm         |
| RSCC2SS830    | 197685         | Rustfritt stål<br>304 (EN<br>1.4301) | Uisolert         | 1/0 fast       | 50.3mm <sup>2</sup> | 8 mm         |
| RSCC8100      | 197860         | Stål                                 | Varmegalvanisert | 1/0 fast       | 50.3mm <sup>2</sup> | 8 mm         |
| RC-EC-8       | 198160         | Kobber                               | Uisolert         | 1/0 fast       | 50.2mm <sup>2</sup> | 8 mm         |
| RC-ET-8       | 198210         | Kobber                               | Tinnbelagt       | 1/0 fast       | 50.2mm <sup>2</sup> | 8 mm         |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Lengde (L) | Enhetsvekt | Samsvarer med |
|---------------|----------------|------------|------------|---------------|
|---------------|----------------|------------|------------|---------------|


|            |        |      |         |                 |
|------------|--------|------|---------|-----------------|
| ASC0850    | 711530 | 50m  | 0.14 kg |                 |
| RSCC2SS830 | 197685 | 30m  | 0.4 kg  |                 |
| RSCC8100   | 197860 | 125m | 0.4 kg  |                 |
| RC-EC-8    | 198160 | 100m | 0.45 kg | IEC® EN 62561-2 |
| RC-ET-8    | 198210 | 100m | 0.45 kg |                 |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Enhetsvekt er per fot (0,3048 m).

Kutt-på-bestilling (CTO)-lengder er tilgjengelige mot et pristillegg.

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**