

Uisolert strandet leder for Lightning Protection



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Gir en bane til bakken for lynstrømmer

SPESIFIKASJONER

Sertifiseringsdetaljer: UL® 96

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	UL-lederklasse	Type fører	Antall ledninger	Tråddiameter	Diameter
LPA102500	Aluminium	Klasse i.	Jevn veving	28	1.63mm	13.46 mm
LPA100500	Aluminium	Klasse i.	Jevn veving	25	1.63mm	12.7 mm
LPC126R250	Kobber	Klasse II	Ropelay	28	1.63mm	11.94 mm

Table 2/2

Katalognummer	Lengde	Tverrsnitt	Vekt på enhet	Sertifiseringer
---------------	--------	------------	---------------	-----------------

LPA102500	152.4m	58.31mm ²	0.05 kg	
LPA100500	152.4m	49.98mm ²	0.05 kg	cUL
LPC126R250	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Enhetsvekt er per fot (0,3048 m).

Kutt-på-bestilling (CTO)-lengder er tilgjengelige mot et pristillegg.

Tilsvarende Leder Størrelse	
delenummer	Lederstørrelse
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE