

nVent ERICO Cadweld Plus Exothermic Welding Control Unit



Vår nyeste innovasjon, nVent ERICO Cadweld Impulse, gir deg det høyeste nivået av fleksibilitet og brukervennlighet av alle våre tennsystemer. Kontrollenheten er presisjonsutviklet og lar deg velge strømkilde: fra hyllevare AA-batterier til de oppladbare lithium-ion-pakkene du har på arbeidsplassen din.

Hvorfor velge det nylig utviklede Impulse antennings-system? Sikkerhet, kraft og enkelt å håndtere.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Forbedret grep i ergonomisk elverktøystil, gjør Impulse lett å holde og operere

Automatisk avstengning for uønsket antenning, som gir øket sikkerhet

LED-antennings-teller gir umiddelbar informasjon at antenningen har startet, og er godt synlig utendørs selv i skarpt solskinn

Fem sekunders forsinkelse i tenningen er en sikkerhetsfunksjon som lar brukeren stoppe tenningen om nødvendig

Batteriindikatoren er integrert i enheten for sanntidsoppdateringer om batterilevetid; kompatibel med både AA- og oppladbare batterier

Inkluderer alkaliske AA-batterier for å drive ca. 600 tilkoblinger

Oppladbare batterier fra Milwaukee® eller DEWALT® kan brukes til å drive ca. 1500 tilkoblinger ved bruk av et 4 Ah-batteri

Batteriadaptere tilgjengelige for bruk med oppladbare Milwaukee®- eller DEWALT®-batterier (selges separat)

Høytemperaturledning med enkeltstøpt innlegg i enheten holder den oftest erstattede komponenten i tenningsystemer sikrere festet og pålitelig

Den brukervennlige alligator-klypedesignen til termineringen viser en positiv tilkobling i visningsvinduet

SPESIFIKASJONER

Table 1/1				
Katalognummer	E-nummer	Kabellengde	Batteriinformasjon	Arbeidstemperatur
PLUSCU2L6	2000162	1.8m	8 standard AA-batterier	-18 to 54 °C
PLUSCU2L15	2000161	4.6m	8 standard AA-batterier	-18 to 54 °C

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE