

nVent ERICO kadsveise pluss eksoterm sveisekontrollenhet for jernbane



Vår seneste utvikling av nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, angir utvidet fleksibilitet i håndteringen og gjør antenningen lett å utføre. Nøyaktig tilvirket, med Impulse antenningssystem, kan man her velge strømkilde, fra vanlige AA-batterier, eller til oppladbare Litium-batterier, som gjerne finnes på de fleste arbeidsplasser.

Hvorfor bør du velge vårt nyeste tenningsystem? Sikkerhet, kraft og brukervennlighet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Forbedret grep i ergonomisk elverktøystil, gjør Impulse lett å holde og operere

Automatisk avstengning for uønsket antenning, som gir øket sikkerhet

LED-antennings-teller gir umiddelbar informasjon at antenningen har startet, og er godt synlig utendørs selv i skarpt solskinn

Fem sekunders forsinkelse i tenningen er en sikkerhetsfunksjon som lar brukeren stoppe tenningen om nødvendig

Batteriindikatoren er integrert i enheten for sanntidsoppdateringer om batterilevetid; kompatibel med både AA- og oppladbare batterier

Inkluderer AA-litiumbatterier for å gi strøm til omtrent 1200 tilkoblinger

Oppladbare batterier fra Milwaukee® eller DEWALT® kan brukes til å drive ca. 1500 tilkoblinger ved bruk av et 4 Ah-batteri

Batteriadaptere tilgjengelige for bruk med oppladbare Milwaukee®- eller DEWALT®-batterier (selges separat)

Høytemperaturledning med enkeltstøpt innlegg i enheten holder den oftest erstattede komponenten i tenningsystemer sikrere festet og pålitelig

Den brukervennlige alligator-klypedesignen til termineringen viser en positiv tilkobling i visningsvinduet

Overholder anbefalinger i håndboken AREMA® C&S, del 8.1.34, 2013

SPESIFIKASJONER

Table 1/1				
Katalognummer	E-nummer	Kabellengde	Batteriinformasjon	Arbeidstemperatur
PBPLUSCU2L6	2000158	1.8m	8 litium AA-batterier	-40 to 60 °C
PBPLUSCU2L15	2000157	4.6m	8 litium AA-batterier	-40 to 60 °C

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE