

nVent ERICO Ericontact Double Rail kontakt



nVent ERICO Ericontact-serien med skinnekontakter gir en kontakt med skinnenettet av overlegen kvalitet, og med en svært lav kontaktsmotstand. Kontaktene monteres raskt og enkelt ved hjelp av et innsetningsverktøy, uansett værforhold. Alle nVent ERICO Ericontact komponenter er produsert i henhold til høye standarder og normer. nVent ERICO Ericontact, som har blitt testet til de strengeste krav for jernbaneindustristandarder, er den ideelle løsningen for mekaniske koblinger som signalteknikk, jording eller returstrøm.

nVent ERICO Ericontact Double Rail Contact-serien tilbyr forbindelser på begge sider av jernbanenettet. Dette er en betydelig fordel for eksempel ved opprettelse av sammenkoblinger i stasjonsområdet. nVent ERICO Ericontact Double Contact er den ideelle løsning i områder med begrenset plass. Med en klaring på bare 50 mm mellom skinnehodene, kan ERICO Ericontact fremdeles settes inn, og kabelskoen koblet til fra begge sider.

FUNKSJONER

Enkel å installere

Svært lav kontaktsmotstand ($< 5 \mu\Omega$)

Samme elektriske motstand på kontaktens to sider

Kontaktoverflaten for de to kobberbøssingene gjøres i skinnen

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Tykkelse på skinne	Jernbanetype	Diameter på borehull	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
DSK13518	715061	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 lb AB, AS68, AS71	13.5mm	10	55mm
DSK191416SS	715054	13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	60mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Tykkelse på skinne	Jernbanetype	Diameter på borehull	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)
DSK191416	715057	13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	60mm
DSK191516L		13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm
DSK1912	715060	12.0 - 13.4 mm	AS41, BHP42, RI59, RI60, S41	19mm	12	60mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Spylers indre diameter	Ytre diameter på spyl	Muttermateriale
DSK13518	715061		20mm	Galvanisert stål
DSK191416SS	715054	13mm	24mm	Rustfritt stål 304
DSK191416	715057	13mm	24mm	Galvanisert stål
DSK191516L		13mm	24mm	Galvanisert stål
DSK1912	715060	13mm	24mm	Rustfritt stål 304

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settet inneholder: (1) sekskantet 304-bolt i rustfritt stål, (1) elektrolytisk fortinnet kopperbøssingsett (2 deler), (2) runde skiver 304 i rustfritt stål, og (1) sekskantet 304-mutter i rustfritt stål eller (1) galvanisert stålmutter (avhengig av kontakttype).

Skiven og mutteren for DSK13518 er integrert til én del.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE