

nVent ERICO Ericontact innføringsverktøy, håndbok



FUNKSJONER

Brukt for å sette inn enkle og doble nVent ERICO Ericontact-skinnekontakter

Pakket i en verktøyboks for trygg og komfortabel håndtering

Inkluderer to MDRL (715215) spindler for 19 mm nVent ERICO Ericontact

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Påført kraft	Driftstrykk	System
HSKE	715345	57kN	630bar	Hydraulisk hode med manuelt betjent hydraulikkpumpe

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settet inneholder: (2) spindler for 19 mm ERICO ERICONTACT-skinnekontakt, (1) spissforsenkerverktøy, (1) testmåler, (1) metallbeholder, (1) HSKE-pumpe koblet med en høytrykks hydraulikkslange til PSKE-enheten, og (1) manuell HSKE.

ERICO ERICONTACT Skinnekontakt Størrelse	Nødvendige Deler	
8 mm	MDRL8ADP (715218) Spindeladapter og MDRL8 (715216) Spindel	Bestill separat
13.5 mm	MDRL135ADP (715219) Spindeladapter og MDRL135 (715217) Spindel	Bestill separat
19 mm	MDRL (715215) Spindel	Inkludert
22 mm	PSKECMB (715596) Innsettingshode Plate	Bestill separat

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE