

nVent Erikontakt single Rail kontakt



nVent ERICO Ericontakt-serien med skinnekontakter gir en kontakt med skinnenettet av overlegen kvalitet, og med en svært lav kontaktsmotstand. Kontaktene monteres raskt og enkelt ved hjelp av et innsetningsverktøy, uansett værforhold. Alle nVent ERICO Ericontakt komponenter er produsert i henhold til høye standarder og normer. nVent ERICO Ericontakt, som har blitt testet til de strengeste krav for jernbaneindustristandards, er den ideelle løsningen for mekaniske koblinger som signalteknikk, jording eller returstrøm.

FUNKSJONER

Enkel å installere

Svært lav kontaktsmotstand ($< 5 \mu\Omega$)

Oppfyller AREMA®-anbefalinger

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Tykkelse på skinne	Jernbanetype	Diameter på borehull	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
SK13518	715089	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 lb AB	13.5mm	10	55mm
SK1914	715050	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	55mm
SK1914L		14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Tykkelse på skinne	Jernbanetype	Diameter på borehull	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)
SK1914SS	715051	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS41, AS50	19mm	12	55mm
SK1912	715045	12.0 - 13.9 mm	AS41, BHP42, BS90A, RI59, RI60, S41	19mm	12	55mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Spylers indre diameter	Ytre diameter på spyler	Muttermateriale
SK13518	715089	10.5mm	20mm	Galvanisert stål
SK1914	715050	13mm	24mm	Galvanisert stål
SK1914L		13mm	24mm	Galvanisert stål
SK1914SS	715051	13mm	24mm	Rustfritt stål 304
SK1912	715045	13mm	24mm	Rustfritt stål 304

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settet inneholder: (1) sekskantet 304-bolt i rustfritt stål, (1) ERICO Ericontact 304 SK-skive i rustfritt stål, (1) elektrolytisk fortinnet kopperbøssing, (1) 304 flat skive i rustfritt stål, og (1) sekskantet 304-mutter i rustfritt stål eller (1) galvanisert stålmutter (avhengig av kontakttypen).

Skiven og mutteren for SK135165 er integrert til én del.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE