

nVent ERICO Lay-In Låsekontakt



nVent ERICO Lay-In-lås avskjæringstilkobling har en innovativ, sabotasjesikker løsning for å tappe inn og skape irreversible parallelle tilkoblinger hvor som helst på nye eller eksisterende jordingsnett. Dette raske, vedlikeholdsvennlige alternativet øker komforten og forenkler montering med sitt avskjæringsbolthode og unike Lay-in-funksjon for å holde ledere på plass før en sikker tilkobling lages.

nVent ERICO Lay-In-lås avskjæringstilkobling er designet for å forbedre ytelsen, redusere skader og forbedre påliteligheten og sikrer konsekvent klemmekraft på hver tilkobling. Det unike sekskantede designet med holdbar bronse eliminerer behovet for spesialiserte verktøy, samtidig som montører kan oppfylle bransjens krav til dreiemoment og fremskynde inspeksjon på grunn av sin svært synlige, permanente tilkobling. Egnert for bruk med tyveriavskrekkende kabel og UL oppført for # 6 og # 2 solid kabel.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sekskantboltholdeavskjæringer når riktig tiltrekkingsmoment er brukt

Lay-in-funksjonen eliminerer behovet for å mate eller kutte ledere under montering

Gir mulighet for permanent, sikker tilkobling mellom flere ledere

Ingen spesielle verktøy er nødvendig

Egnert for direkte begravning

Motstandsdyktig mot korrosjon

Merket for å vise allsidige lederområder

Overholder RoHS og REACH

Egnert for innendørs og utendørs bruk

Produsert i USA

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Direkte begravelse	Sjåførens størrelse	Antall førere	Tiltrekkingsmoment	Sekskantbredder
ELLC1G	Bronse	Ja	#6 Solid, #6 innlegg	2	17 N·m	16.51 mm
ELLCS1	Bronse	Ja	# 6 solid - # 2 strandet	2	17 N·m	19.05 mm

Table 2/2

Katalognummer	Lengde	Diameter	Vekt på enhet
ELLC1G	50mm	19 mm	0.1 kg
ELLCS1	64mm	22 mm	0.14 kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE