


nVent ERICO PermaGround Compression kontakt, C-Crimps



nVent ERICO Compression Crimp Connector - C-Crimps er en del av serien med nVent ERICO kompresjonskoblinger for jording. C-klemmer brukes til å koble sammen to jodingsledere sammen i et jordingssystem med et kompresjonsverktøy. C-klemmer er laget av sterkt, ledende kobber. Dette sikrer en kobling med lav motstand som eliminerer effekten av korrosjon, noe som gir koblingen en lang levetid. C-klemmene er designet med tanke på allsidighet og er compatible med mange andre ledere. For å forhindre oksidasjon er den indre overflaten av C-klemmene forhåndsdekket med rusthindring som danner en lufttett tetning rundt lederne etter at tilkoblingen er utført. Dette gjør at C-klemmekoblingen kan tilpasses til et bredt spekter med anvendelser. C-klemmene er merket med både metriske lederstørrelser og AWG-lederstørrelser og kan installeres under alle værforhold.

FUNKSJONER

Kompatibel med et bredt spekter med ledere på grunn av C-klemmenes utforming

Stemplene er utskiftbare med verktøy fra nVent og andre produsenter

C-klemmekoblingen er designet for å være allsidig med mange ulike bruksområder og lederkonfigurasjoner

Rask og enkel installasjon på grunn av repeterbare tilkoblinger som kan utføres i løpet av minutter

Den anvendte rusthindringen inneholder flekker av kobber som gir forbedret uttrekksstyrke og reduserte driftstemperaturer for tilkoblinger i kobber

Installasjonsstemplene etterlater en preging på den ferdige koblingen for positiv inspeksjon

Testet i henhold til UL 467- og CSA-sertifisering

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Type fører	Hovedledergruppe/kjøreledergruppe	Tapp lederområde	Tilkoblingstype	Antall Krim
ULT-1-MM	Kobber	Solid, Strandet	4 - 4 mm ²	4 - 4 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1


Katalognummer	Materiale	Type fører	Hovedledergruppe/kjøreledergruppe	Tapp lederområde	Tilkoblingstype	Antall Krim
ULT-2-MM	Kobber	Solid, Strandet	10 - 6 mm ²	6 - 6 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ULT-3-MM	Kobber	Strandet	25 - 16 mm ²	10 - 10 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ULT-5-MM	Kobber	Strandet	25 - 16 mm ²	25 - 25 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ULT-4-MM	Kobber	Solid, Strandet	25 - 16 mm ²	16 - 16 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ULT-7-MM	Kobber	Strandet, Strandet	35 - 35 mm ²	35 - 35 mm ²	Sjåfør til sjåfør	2
ULT-6-MM	Kobber	Strandet	35 - 35 mm ²	25 - 10 mm ²	Sjåfør til sjåfør	2
ULT-9-MM	Kobber	Solid, Strandet	70 - 50 mm ²	70 - 50 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ULT-8-MM	Kobber	Strandet	70 - 50 mm ²	35 - 10 mm ²	Sjåfør til sjåfør	3
ULT-11-MM	Kobber	Strandet	120 - 95 mm ²	70 - 50 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ULT-12-MM	Kobber	Strandet	95 - 95 mm ²	95 - 95 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ULT-10-MM	Kobber	Solid, Strandet	95 - 95 mm ²	25 - 16 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1

Table 2/2

Katalognummer	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Vekt på enhet	Direkte begravelse
ULT-1-MM	9.3mm	7.1 mm	8.7 mm	0.002 kg	Ja
ULT-2-MM	12.3mm	9 mm	12.7 mm	0.006 kg	Ja
ULT-3-MM	18.7mm	11.9 mm	15.6 mm	0.015 kg	Ja
ULT-5-MM	21.1mm	11.9 mm	17.8 mm	0.019 kg	Ja
ULT-4-MM	19.4mm	11.7 mm	17.8 mm	0.019 kg	Ja

Katalognummer	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Vekt på enhet	Direktebegravelse
ULT-7-MM	26.6mm	15.6 mm	21 mm	0.037 kg	Ja
ULT-6-MM	25.1mm	15.6 mm	21.1 mm	0.039 kg	Ja
ULT-9-MM	34.3mm	20.6 mm	23.5 mm	0.07 kg	Ja
ULT-8-MM	34.3mm	20.6 mm	23.5 mm	0.07 kg	Ja
ULT-11-MM	41.4mm	25.4 mm	27.3 mm	0.12 kg	Ja
ULT-12-MM	40.9mm	25.4 mm	30.5 mm	0.14 kg	Ja
ULT-10-MM	41.4mm	25.4 mm	27.3 mm	0.14 kg	Ja

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE