


nVent ERICO PermaGround Compression kontakt, E-Crimps



nVent ERICO Compression Crimp Connector - E-crimp er en del av serien med nVent ERICO-kompresjonskoblinger for jording. E-klemmer brukes til å sette to ledere sammen ved bruk av et komprimeringsverktøy i et jordingssystem, noe som gjør dem egnet for større ledere. E-klemmer er laget av sterkt, ledende kobber. Dette sikrer en kobling med lav motstand som eliminerer effekten av korrosjon, noe som gir koblingen en lang levetid. For å forhindre oksidasjon er E-klemmene forhåndsdekket med rusthindring som danner en lufttett tetning rundt lederne etter at tilkoblingen er utført. Dette gjør at E-klemmekoblingen kan tilpasses til et bredt spekter med anvendelser. E-klemmene er merket med både metriske størrelser og AWG-lederstørrelser og kan installeres under alle værforhold.

FUNKSJONER

Robust konstruksjon på grunn av kontaktprofilen og ekstra masse

Stemplene er utskiftbare med verktøy fra nVent og andre produsenter

E-klemmekoblingen er designet for å være allsidig med mange ulike bruksområder og større lederkonfigurasjoner

Rask og enkel installasjon på grunn av repeterbare tilkoblinger som kan utføres i løpet av minutter

Den anvendte rusthindringen inneholder flekker av kobber som gir forbedret uttrekksstyrke og reduserte driftstemperaturer for tilkoblinger i kobber

Installasjonsstemplene etterlater en pregning på den ferdige koblingen for positiv inspeksjon

Testet i henhold til UL 467- og CSA-sertifisering

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Materiale	Type fører	Hovedledergruppe/kjøreledergruppe	Tapp lederområde	Tilkoblingstype	Antall Krim
ELT-2-MM	Kobber	Strandet	70 - 50 mm ²	70 - 50 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ELT-4-MM	Kobber	Strandet	70 - 50 mm ²	35 - 16 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1

Katalognummer	Materiale	Type fører	Hovedledergruppe/kjøreledergruppe	Tapp lederområde	Tilkoblingstype	Antall Krim
ELT-1-MM	Kobber	Solid, Strandet	35 - 16 mm ²	35 - 16 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ELT-5-MM	Kobber	Strandet	120 - 95 mm ²	70 - 16 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ELT-3-MM	Kobber	Strandet	120 - 95 mm ²	120 - 95 mm ²	Sjåfør til sjåfør	1
ELT-8-MM	Kobber	Strandet	240 - 150 mm ²	240 - 150 mm ²	Sjåfør til sjåfør	2
ELT-6-MM	Kobber	Strandet	240 - 150 mm ²	120 - 95 mm ²	Sjåfør til sjåfør	2
ELT-7-MM	Kobber	Strandet	240 - 150 mm ²	70 - 16 mm ²	Sjåfør til sjåfør	2

Table 2/2

Katalognummer	Die Index	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Vekt på enhet	Direkte begravelse
ELT-2-MM	O	38.91mm	19.05 mm	19.05 mm	0.06 kg	Ja
ELT-4-MM	O	35.84mm	18.08 mm	19.05 mm	0.06 kg	Ja
ELT-1-MM	C.	29.72mm	14.73 mm	19.05 mm	0.4 kg	Ja
ELT-5-MM	997	49.99mm	23.42 mm	19.05 mm	0.1 kg	Ja
ELT-3-MM	997	52.4mm	23.77 mm	21.82 mm	0.11 kg	Ja
ELT-8-MM	1011	71.57mm	33.74 mm	22.23 mm	0.22 kg	Ja
ELT-6-MM	1011	67.87mm	33.71 mm	22.23 mm	0.23 kg	Ja
ELT-7-MM	1011	67.87mm	33.66 mm	22.23 mm	0.23 kg	Ja

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE