


nVent ERICO Compression Crimp Connector (Figure 6-Crimps)



nVent ERICO Compression Crimp Connector - Figure 6-Crimps er en del av serien med nVent ERICO kompresjonskoblinger for jording. Figur 6-klemmer brukes til å koble sammen to jordingsledere, jordingsleder til jordingsstang, sammen i et jordingssystem med et kompresjonsverktøy. Figur 6-klemmer er laget av sterkt, ledende kobber. Dette sikrer en kobling med lav motstand som eliminerer effekten av korrosjon, noe som gir koblingen en lang levetid. Figur 6-klemmene er designet med tanke på allsidighet og er compatible med mange andre ledere og GR-er. For å forhindre oksidasjon er den indre overflaten av figur 6-klemmene forhåndsdekket med rusthindring som danner en lufttett tetning rundt lederne etter at tilkoblingen er utført. Dette gjør at figur 6-klemmekoblingen kan tilpasses til et bredt spekter med anvendelser. Figur 6-klemmene er merket med både metriske og britiske lederstørrelser og kan installeres under alle værforhold.

FUNKSJONER

Kompatibel med et bredt spekter med ledere og GR på grunn av figur 6-klemmenes utforming

Stemplerne er utskiftbare med verktøy fra nVent og andre produsenter

Figur 6-klemmekoblingen er designet for å være allsidig med mange ulike bruksområder og lederkonfigurasjoner

Rask og enkel installasjon på grunn av repeterbare tilkoblinger som kan utføres i løpet av minutter

Den anvendte rusthindringen inneholder flekker av kobber som gir forbedret uttrekksstyrke og reduserte driftstemperaturer for tilkoblinger i kobber

Installasjonsstemplene etterlater en preging på den ferdige koblingen for positiv inspeksjon

Testet i henhold til UL 467- og CSA-sertifisering

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Ledertype	Hoved-/kjøringsledersområde	Område for kranleder	Hovedjordingss tang	Tilkoblingstype
GGC-1-MM	Kobber	Solid, Flertrådet	35 - 16 mm ²	35 - 16 mm ²		Leder til leder


Katalognummer	Materiale	Ledertype	Hoved-/køjringsleders område	Område for kranleder	Hovedjordingss tang	Tilkoblingstype
GGC-4-MM	Kobber	Solid, Flertrådet	120 - 50 mm ²	120 - 95 mm ²	1/2" - 5/8"	Conductor to Conductor, Leder til jordingsstang
GGC-3-MM	Kobber	Solid, Flertrådet	120 - 50 mm ²	70 - 50 mm ²	1/2" - 5/8"	Conductor to Conductor, Leder til jordingsstang
GGC-2-MM	Kobber	Solid, Flertrådet	120 - 50 mm ²	35 - 25 mm ²	1/2" - 5/8"	Conductor to Conductor, Leder til jordingsstang
GGC-9-MM	Kobber	Solid, Flertrådet	120 - 50 mm ²	16 - 16 mm ²	1/2" - 5/8"	Conductor to Conductor, Leder til jordingsstang
GGC-7-MM	Kobber	Solid, Flertrådet	240 - 120 mm ²	120 - 95 mm ²	5/8" - 3/4"	Conductor to Conductor, Leder til jordingsstang
GGC-6-MM	Kobber	Solid, Flertrådet	240 - 120 mm ²	70 - 50 mm ²	5/8" - 3/4"	Conductor to Conductor, Leder til jordingsstang
GGC-5-MM	Kobber	Solid, Flertrådet	240 - 120 mm ²	35 - 25 mm ²	5/8" - 3/4"	Conductor to Conductor, Leder til jordingsstang
GGC-8-MM	Kobber	Solid, Flertrådet	240 - 120 mm ²	240 - 185 mm ²	5/8" - 3/4"	Conductor to Conductor, Leder til jordingsstang

Table 2/2

Katalognummer	Gjengeindeks	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Enhetsvekt	Direkte nedgraving
GGC-1-MM	0	15.88mm	19.05 mm	35.56 mm	0.054 kg	Ja
GGC-4-MM	997	23.8mm	19.05 mm	53.3 mm	0.1 kg	Ja
GGC-3-MM	997	23.8mm	19.05 mm	53.3 mm	0.116 kg	Ja

Katalognummer	Gjengeindeks	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Enhetsvekt	Direkte nedgraving
GGC-2-MM	997	23.8mm	19.05 mm	53.3 mm	0.124 kg	Ja
GGC-9-MM	997	23.8mm	19.05 mm	53.29 mm	0.124 kg	Ja
GGC-7-MM	998	34.67mm	19.05 mm	65.15 mm	0.17 kg	Ja
GGC-6-MM	998	34.67mm	19.05 mm	65.15 mm	0.187 kg	Ja
GGC-5-MM	998	34.67mm	19.05 mm	65.15 mm	0.194 kg	Ja
GGC-8-MM	1011	34.67mm	19.05 mm	73.41 mm	0.196 kg	Ja

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE