

Rørklemme



FUNKSJONER


Klemme for festing av rør og eksosrør til lynbeskyttelsessystemet

Sikrer leder til horisontal eller vertikal runde monteringspunkter

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Lederstørrelse	Ytre diameter (OD)	Bredde (W)	Enhetsvekt
SPC5080S	107000	Rustfritt stål 18-8 (EN 1.4305)	6 mm fast – 11 mm fast	50 - 80 mm	40 mm	0.15 kg
SPC70120S	107010	Rustfritt stål 18-8 (EN 1.4305)	6 mm fast – 11 mm fast	70 - 120 mm	40 mm	0.17 kg
SPC5080C	107050	Kobber	6 mm fast – 11 mm fast	50 - 80 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120C	107060	Kobber	6 mm fast – 11 mm fast	70 - 120 mm	40 mm	0.19 kg
SPC130180C	107070	Kobber	6 mm fast – 11 mm fast	130 - 180 mm	40 mm	0.24 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE