

PVT1 erstatningsmodul



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Erstatningsmodul for PVT1 fotovoltaiske overspenningsverneheter

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Maks. Kontinuerlig driftsspenning (Ucpv)	Nominell utladningsstrøm (in), IEC	Total utladningsstrøm (totalt)	Spenningsbeskyttelsesnivå (opp)	Responstid	Kortslutningsverdi (Iscrr)
PVT1750M	750V	20kA 8/20 µs	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1750SM	750V	20kA 8/20 µs	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1500M	550V	20kA 8/20 µs	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA
PVT1500SM	550V	20kA 8/20 µs	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Katalognummer	Maks. Kontinuerlig driftsspenning (Vpdc)	Vurdering av spenningsvern (VPR)	Nominell utladningsstrøm (in), UL	Kortslutningsverdi (SCCR)
PVT1750M	750 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1750SM	750 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1500M	550 VDC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA
PVT1500SM	550 VDC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE