

# Rail fire post terminal blokk



## FUNKSJONER

Skiller «ren» kabling fra «skitten» kabling

Inkluderer integrert prøveklekke

Inkluderer spor for lavohmig samleskinne

Modulær design for montering på stedet og fremtidig utvidelse

Tilfredsstillende AAR-anbefalinger

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Lengde (L)	Dybde (D)	Høyde (H)	A	B.	Gjengestørrelse (TS)
B2700A2C1WH	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14» UNS
SBB2700A2B10	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14» UNS

Table 2/2

Katalognummer	Hardware følger med
B2700A2C1WH	Ja
SBB2700A2B10	Nei


## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

B2700A2C1WH kit includes: (1) terminal block, (1) offset test link, (15) 9/16" outer diameter copper flat washers, (9) zinc plated binding 14-24 UNS-2B hex nuts AAR, (5) nickel plated jam 14-24 UNS-2B hex nuts AAR, (2) #10X1 – 1/2" zinc plated screws, and (1) instruction print.

Rekkeklemmer med fire poster er komponenter som inngår i nVent ERICOs prefabrikkerte og produserte paneler.

Designassistanse er tilgjengelig for spesielle bruksområder. Kontakt din nVent ERICO-representant for mer informasjon.

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE