

Rail Joint Bond Kit, signal, Tab-stil



Les liaisons mixtes nVent ERICO Cadweld ont été conçues pour être soudées sur la tête du profil de rail situé à l'intérieur de l'éclisse. Afin de garantir l'intégrité du raccordement, les fixations sont réalisées à l'aide de matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld.

FUNKSJONER

Gir uforanderlig elektrisk motstand

Overlegen korrosjonsbestandighet

Enkel installasjon som krever minimal opplæring av installatøren

Enkelt og veldig mobilt installasjonsutstyr

Like anvendelig på gamle, slitte, eller nye skinner

Veldig slitesterk

SPESIFIKASJONER

Jernbanetype: 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner

Hjul som er inkludert: Nei

Bond Terminal stil: Flik

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Sjåførens størrelse	Bindelengde	Lengde 1 (L1)
SB20108	715411	Cadmium Bronze, Kobber	Bare, Tind	3/16-tommers Bondstrand	247.65mm	198.4 mm
SB20175		Cadmium Bronze, Kobber	Bare, Tind	5/16-tommers Bondstrand	177.8mm	146.1 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde 2 (L2)	Diameter (Ø)
---------------	----------------	---------------	--------------


SB20108	715411	19.1 mm	4.8 mm
SB20175		25.4 mm	7.9 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settet inneholder: (100) koblinger, (200) F80-sveisematerialer, (2) reservestøpeformer, (1) flinttenner, (1) støpeformrenser og (5) slipeskiver (hvis aktuelt).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE