

Rail Joint Bond Kit, signal, XS stil



Les liaisons mixtes nVent ERICO Cadweld ont été conçues pour être soudées sur la tête du profil de rail situé à l'intérieur de l'éclisse. Afin de garantir l'intégrité du raccordement, les fixations sont réalisées à l'aide de matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld.

FUNKSJONER

Gir uforanderlig elektrisk motstand

Overlegen korrosjonsbestandighet

XS-type endeklemmer er fortrinnet for å hindre kontaminering før installasjon

Enkel installasjon som krever minimal opplæring av installatøren

Enkelt og veldig mobilt installasjonsutstyr

Like anvendelig på gamle, slitte, eller nye skinner

Veldig slitesterk

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Avslutt	Bond Terminal stil	Hjul som er inkludert	Sjåførens størrelse	Bindelengde
SBS24882	Cadmium Bronze, Kobber	Bare, Tind	XS	Nei	3/16-tommers Bondstrand	165.1mm

Table 2/2


Katalognummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Diameter (Ø)
SBS24882	111.1 mm	19.05 mm	4.8 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settet inneholder: (100) bonds, (200) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE