

Armeringstlemme, parallell



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Universell bruk for armeringsjern, spyd eller rør

Innleggingsfunksjonen kutter installasjonstid

Bronselegeringskonstruksjon med 304 skruer i rustfritt stål

Godkjent for direkte nedgraving i jord og betong

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Tilkoblingstype	Sjåførens størrelse	Diameter på bakkestangen, faktisk (Ø)	Vannrørstørrelse (Ø)
EK16	710355	Bronze, Rustfritt stål 304 (en 1,4301)	Parallell	# 10 solid - # 2 solid, 5.5 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada
---------------	----------------	----------------------------	------------------	-----------------------

EK16	710355	12 - 25 mm	#4 – #8	10M – 25M.
------	--------	------------	---------	------------

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE