

SBHM hulkjernet skinneborehode med metallspiss



FUNKSJONER

Designet for boring med høy hastighet

Tåler ca. 50 gangers bruk

Borehoder kan slipes opp ca. fem ganger

3/4" (19 mm) Weldon-skaft


Kan brukes på alle typer skinner

Valgfri adapter ADAPSBHM (716172) gir større lengde på borehodet

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Borekronediameter (Ø)	Lengde (L)
SBHM2370	716322	Høyhastighetsstål	TIALN-belegg	23 mm	63mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE