


Kabelstropp med ett hull



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sikrer Lynvern ledere og unngår at nedledere blir slått ut ved lynutladninger

Mekanisk festet med skruer eller spikre

SPESIFIKASJONER

Table 1/2						
Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	Dybde (D)	Bredde (W)	Hullstørrelse (HS)
PC010C	711390	Kobber	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Kobber	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminium	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Kobber	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	Dybde (D)	Bredde (W)	Hullstørrelse (HS)
LPA805		Aluminium	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Sertifiseringer
PC010C	711390	
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Typisk installert hver 3' (0,9 m) av leder.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE