


# Solid kobberstang, innvendige gjenger



## FUNKSJONER

Flerdelt jordspyd i solid kobber med innvendige gjenger

## SPESIFIKASJONER

**Strekfasthet:** 50 MPa


**Materiale:** Kobber

Table 1/1

| Katalognummer | Artikkelnummer | Diameter for jordingstang, faktisk (Ø) | Gjengestørrelse (TS) | Lengde (L) | Enhetsvekt |
|---------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| SCR15         | 710070         | 15 mm                                  | M10                  | 1.2m       | 1.64 kg    |
| SCR20         | 710080         | 20 mm                                  | M10                  | 1.2m       | 3.34 kg    |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

På grunn av koppermaterialets mykhet, må det tas spesielle hensyn når dette produktet drives ned i grunnen.



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE