

Spesielt sporarbeide kun form, strøm



FUNKSJONER

Utskiftingsformer utviklet for jording av strukturer i strømjordingsapplikasjoner

For bruk med fabrikkformede terminaler

Tilgjengelig i både venstre eller høyre orientering

SPESIFIKASJONER

Skinnetype: Kranskinneprofiler

Materiale: Grafitt

Festterminalstil: J

Table 1/1

Katalognummer	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Retning
PBJT503LHM	2/0 Konsentrisk	10.62mm	T5	Venstre side
PBJT503RHM	2/0 Konsentrisk	10.62mm	T5	Høyre side
PBJT52QLHM	4/0 Konsentrisk	13.41mm	T5	Venstre side
PBJT52QM	4/0 Konsentrisk	13.41mm	T5	Venstre og høyre side
PBJT52QRHM	4/0 Konsentrisk	13.41mm	T5	Høyre side

Katalognummer	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Retning
PBJT52WLHM	250 kcmil repslag	19.05mm	T5	Venstre side
PBJT52WM	250 kcmil repslag	19.05mm	T5	Venstre og høyre side
PBJT52WRHM	250 kcmil repslag	19.05mm	T5	Høyre side

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE