

Split Bolt-kontakt



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ubelagt høyfast silikonbronse imøtekommer kobber-til-kobber-koblinger

Fortinnet høystyrke splitbolt i kobberlegering med avstandsstykke separerer ulike ledere og innretter for kobber-til-kobber, kobber-til-aluminium og aluminium-til-aluminium koblinger.

SPESIFIKASJONER

Tinn-belegg: Nei
Materiale: Silikon bronse

Table 1/1


Katalognummer	Sjåførens størrelse	Tiltrekkingsmoment (TQ)
ESB8	#16 innlegg #8 innlegg, 1.5 mm ² Stranded - 6 mm ² Stranded	18.6 N·m
ESB6	# 10 solid - # 6 strandet, 6 mm ² Stranded - 10 mm ² Stranded	18.6 N·m
ESB4	# 8 solid - # 4 solid, 10 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	18.6 N·m

Katalognummer	Sjåførens størrelse	Tiltrekkingsmoment (TQ)
ESB2	# 6 solid - # 2 strandet, 16 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	31.1 N·m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Oksydhemmer anbefales ved bruk på aluminiumsleder.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE