

Rustfritt stål stålstang, seksjonsinnvendig tråd



FUNKSJONER

Flerdelt jordspyd i rustfritt stål med innvendige gjenger


SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Strekkefasthet	Diameter for jordingssstang, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)	Lengde (L)
SSR16	710010	Rustfritt stål 316 (en 1,4401)	483 kPa Min	16 mm	M10	1.2mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt
SSR16	710010	1.8 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE