

Preget u-bolt rørklemme, 90°



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Klemme for festing av rør, gelendre og eksosrør til lynbeskyttelsessystemet

Klassifisert etter UL® 96



SPESIFIKASJONER

Lederstørrelse, UL: Klasse 1 – klasse 2 (maks. 4/0)

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	Dybde (D)	Høyde (H)	Bredde (W)	Enhetsvekt
LPC5962	Copper, Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	48.3 - 66.67 mm	50.8mm	92 mm	118.75 mm	0.23 kg
LPC5963	Copper, Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	66.8 - 92.2 mm	50.8mm	119.19 mm	139.7 mm	0.35 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE