

# Statisk jording klemme for trommer



## FUNKSJONER

Designet spesielt for utligning eller jording av mindre beholdere, fat, kasser, maskineri eller personell på områder med brennbare væsker eller støv

Tangklemmen har en trykkstøpt aluminiumskropp med to punkter av rustfritt stål og en kraftig 55 pund (25 kg) fjærkompresjon

Designet gjør at klammen kan trenge gjennom flere lag med maling eller korrosjon slik at den får kontakt med rent metall

## SPESIFIKASJONER

Table 1/1

| Katalognummer | Artikkelnummer | Materiale                                      | Kjeveåpning | Halsdybde | Sele inkludert |
|---------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| B2610A        | 165410         | Aluminum,<br>Rustfritt stål 416<br>(en 1,4005) | 25.4 mm Max | 25.4mm    | Nei            |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**