

Streikpunkt, metrisk tråd



FUNKSJONER

Festes på en metrisk penneskrue

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Diameter (Ø)	Høyde (H)	Gjengestørrelse (TS)	Vekt på enhet
ARC2205CNC	101900	Kobber	16 mm	0.5 m	M10	0.55 kg
ARC2205SS	102000	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)	16 mm	0.5 m	M10	0.5 kg
ARC2210SS	102010	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)	16 mm	1 m	M10	0.75 kg
ARC2210CNC	101910	Kobber	16 mm	1 m	M10	0.8 kg

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Samsvarer med
ARC2205CNC	101900	IEC® EN 62561-2
ARC2205SS	102000	

Katalognummer	Artikkelnummer	Samsvarer med
ARC2210SS	102010	IEC® EN 62561-2
ARC2210CNC	101910	IEC® EN 62561-2

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE