

# Overspenningsteller, mekanisk display




## FUNKSJONER

Gir en ikke-tilbakestillbar oppføring over antall overspenninger som er avverget

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer         | TDSSC                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer        | 701250                   |
| Rullegrense           | 300                      |
| Tilkobling, solid     | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Tilknytning, strandet | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Innkapslingsmateriale | UL® 94V-0 termoplast     |
| Merkeverdi            | IP 20<br>NEMA®-1         |
| Montering             | 35 mm topplue din-skinne |
| Temperatur            | -35 to 55 °C             |
| Modulbredde           | 2 M.                     |
| Dybde (D)             | 68mm                     |
| Høyde (H)             | 90 mm                    |
| Bredde (W)            | 36 mm                    |
| Vekt på enhet         | 0.2 kg                   |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**