

Båndleder



FUNKSJONER

Lavere impedans enn rundledere med en tilsvarende størrelse

Brukes til avledere i systemer for overspenningsvern eller jordingsanvendelser

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Lengde (L)
FAT-253-50	710740	Aluminium	Uisolert	25 mm	3 mm	50m
TCEC30230	197650	Kobber	Uisolert	30 mm	2 mm	30m
TCECT30230	197710	Kobber	Tinnbelagt	30 mm	2 mm	30m
TCECT30275	545200	Kobber	Tinnbelagt	30 mm	2 mm	75m
TC-EC-2530-50	710510	Kobber	Uisolert	25 mm	3 mm	50m
TC-ECT-253	197720	Kobber	Tinnbelagt	25 mm	3 mm	30m
TCEC25325	710515	Kobber	Uisolert	25 mm	3 mm	25m

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Lengde (L)
TCECT25250	197661	Kobber	Tinnbelagt	25 mm	2 mm	50m
TCECT25350	197715	Kobber	Tinnbelagt	25 mm	3 mm	50m
TCECT30250	197654	Kobber	Tinnbelagt	30 mm	2 mm	50m
TCHGSP303530	197810	Stål	Varmegalvanisert	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303530	197676	Rustfritt stål 316L (EN 1.4404)	Uisolert	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303550	197677	Rustfritt stål 316L (EN 1.4404)	Uisolert	30 mm	3.5 mm	50m
TCHSP303550	197675	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	Uisolert	30 mm	3.5 mm	50m
TCEC50430	197665	Kobber	Uisolert	50 mm	4 mm	30m
TCECT5060		Kobber	Tinnbelagt	50 mm	6 mm	20m
TCEC50620	710580	Kobber	Uisolert	50 mm	6 mm	20m

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt	Samsvarer med
FAT-253-50	710740	0.21 kg	
TCEC30230	197650	0.53 kg	
TCECT30230	197710	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30275	545200	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TC-EC-2530-50	710510	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TC-ECT-253	197720	0.67 kg	IEC® EN 62561-2


Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt	Samsvarer med
TCEC25325	710515	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT25250	197661	0.45 kg	
TCECT25350	197715	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30250	197654	0.53 kg	
TCHGSP303530	197810	0.82 kg	
TCHSS303530	197676	0.84 kg	
TCHSS303550	197677	0.84 kg	
TCHSSP303550	197675	0.84 kg	
TCEC50430	197665	1.78 kg	
TCECT5060		2.68 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC50620	710580	2.67 kg	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kutt-på-bestilling (CTO)-lengder er tilgjengelige mot et pristillegg.

Enhetsvekt er per meter (3,28').

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE