



Jordsamleskinne for telekommunikasjonsutstyr



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Tilfredsstiller TIA-607-C og oppfyller BICSI®-anbefalinger

I samsvar med NEMA®-standarder

Tohullede kabelsko med 5/16 eller 7/16 tomers bolthull (festemidler er ikke inkludert)

Skjøtesett til jordsamleskinner for telekommunikasjonsutstyr er tilgjengelig for å gjøre samleskinnen lenger

SPESIFIKASJONER

Tykkelse (T): 6.35 mm

Bredde (W): 50.8 mm

Materiale: Kobber

Table 1/2


Katalognummer	Tinnplettering	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 1, antall par	Hullstørrelse 2 (HS2)
TGBA12L06P	Nei	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA12L06PT	Ja	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm

Katalognummer	Tinnplettering	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 1, antall par	Hullstørrelse 2 (HS2)
TGBA20L12PT	Ja	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA24L14P	Nei	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA24L14PT	Ja	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA29L18PT	Ja	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm

Table 2/2

Katalognummer	Hullstørrelse 2, antall par	A	B	C
TGBA12L06P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE