

Telekom hovedjordingsstang



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Tilfredsstiller TIA-607-C og oppfyller BICSI®-anbefalinger

I samsvar med NEMA®-standarder

Tohullede kabelsko med 5/16 eller 7/16 tomers bolthull (festemidler er ikke inkludert)

Skjøtesett til jordsamleskinner for telekommunikasjonsutstyr er tilgjengelig for å gjøre samleskinnen lenger

SPESIFIKASJONER

Tykkelse (T): 6.35 mm

Bredde (W): 101.6 mm

Materiale: Kobber

Table 1/2


Katalognummer	Tinn-belegg	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Hullstørrelse 1 antall par.	Hullstørrelse 2 antall par.	A
TMGBA12L15P	Nei	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm

Katalognummer	Tinn-belegg	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Hullstørrelse 1 antall par.	Hullstørrelse 2 antall par.	A
TMGBA24L33PT	Ja	610 mm	457 mm	33	5	25.4 mm
TMGBA12L15PT	Ja	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA20L27P	Nei	508 mm	229 mm	27	3	25.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	B.	C.	D
TMGBA12L15P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE