

Skjærehode



FUNKSJONER

Selvantennende properbrennerhode

Ved å klemme på kontrollknappen produseres en øyeblikkelig flamme, som slukker når knappen slippes

Ingen flammejustering

Brennespiss forblir kjølig under normal bruk

Kjører på siden eller opp-ned

Kan motstå 60 MPH (96 KPH) vind uten flareout

Passer alle standard 14,1 og 16,4 unser (400 og 465 grams) propansylindre

SPESIFIKASJONER

Katalognummer

T111

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE