

Universallederklemme, plast



FUNKSJONER

Fester enten runde ledere eller båndledere

Kan festes mekanisk til en overflate eller til selvklebende baser i plast

UV-bestendig, utviklet og testet for utendørsbruk

Materialets UV-ytelse overholder standarden UL® 746C

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Temperatur	Lederstørrelse	Båndstørrelse	Dybde (D)
PDCUC	711352	Polykarbonat	-20 to 120 °C	8 mm ² strandet, 8 mm ² Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm.	20mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Hullstørrelse (HS)	Statisk belastning	Enhetsvekt
PDCUC	711352	35.9 mm	6.8 mm	1000N	0.01 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Når en selvklebende base brukes, er anbefalte installasjonstemperaturer begrenset til 15 °C til 38 °C (59 °F til 100 °F).



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE