

Universal Ground Rod Clamp, stang til dirigent, bronse



nVent ERICO Universal eikenøttklammeoppstilling er en kostnadseffektiv og pålitelig måte å koble jordstang til ledere gjennom hele jordings- og bindingssystemet. Klammen er egnet for installasjon både over og under bakken, og strammer komponentene sammen med verktøy som er tilgjengelige på alle arbeidsplasser.

Nå tilgjengelig i den mest etterspurte universelle størrelsen, kan du bære mindre med deg på jobben og få mer gjort.

Når du velger din foretrukne tilkoblingsmetode, må du sørge for å kontakte teamet vårt med tekniske spørsmål eller tekniske behov.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For bruk med kobberbundne jordstenger

Deler som er UL 467-oppførte er egnet for direkte nedgravning i jord eller betong

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Lederstørrelse	Bindetrådstørrelse, Canada
CP34	158175	Silikon bronse	1/2" - 3/4"	12.5 - 17.3 mm	# 10 solid - 1/0 strandet, 6 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	10M.

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Størrelse på skrunøkkel	Samsvarer med	Dreiemoment (TQ)
---------------	----------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------------------

CP34	158175	12 mm	#4	1/2»	IEC® EN 62561-1	16.9 N·m
------	--------	-------	----	------	--------------------	----------

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE